

Beställningsinformation

Obs! Produkter kan utgå ur sortimentet utan föregående meddelande.

Produktnamn	Beskrivning	Ordernummer
<i>modeX</i>		
modeX Receiver	Mottagare	412 08 50
modeX Teacher	Lärarmikrofon	412 08 51
modeX Student	Elevmikrofon	412 08 52
modeX Transmitter	Sändare	412 08 53
<i>Transett 904</i>		
Transett 904 T	Standardmikrofon	411 04 40
Transett 904 TMS	Mikrofon med "push-to-talk"-knapp	411 05 10
Transett 904 TU	Mikrofon med inbyggd riktmikrofon	411 04 45
Transett 904 R	Mottagare med volymkontroll	411 04 51
Transett 904 RM	Mottagare med volymkontroll och inbyggd mikrofon	411 04 41
Transett Pedagog	Kombinerad FM-mottagare och slingförstärkare	412 08 25
<i>Lynx Varseblivningssystem</i>		
Lynx Audiodetektor	Sändare - Audiodetektor	200 30 77
Lynx Barnvakt	Sändare - Barnvakt	200 30 34
Lynx Dörrsändare	Dörrsändare	200 20 94
Lynx Brandvarnare	Sändare - Brandvarnare	200 30 31
Lynx Telefonsändare	Telefonsändare	200 21 16
Lynx TX-1	Universalsändare	200 30 24
Lynx MiniVib	Mottagare med upp till fyra larm	200 21 73
Lynx Tactum	Mottagarur med upp till sju larm	200 21 04
Lynx Blinklampa	Mottagare med blinkande ljussignaler	200 30 78
Lynx Repeater	Repeater, ökar räckvidden mellan sändare och mottagare	200 21 06
Lynx Vibration Väckarklocka	Väckarklocka	200 30 73
<i>Personlig kommunikation</i>		
Favorit	Talförstärkare, Silver Talförstärkare, Svart	200 21 50 200 20 36
Receptionsslinga	Receptionsslinga med förstärkare och mikrofon	200 21 79
<i>Halsslingor</i>		
Halsslinga, standard	Halsslinga, standard	414 04 60
Halsslinga med volymkontroll	Halsslinga med volymkontroll	414 01 60
Halsslinga, 2-kanalig, 80 cm	Halsslinga, 2-kanalig	200 22 26
<i>Telefonkommunikation</i>		
Bluetooth Solution Kit	Halsslinga kombinerad med Bluetooth-enhet för mobiltelefoni	200 22 05
T-hook	Handsfree för mobiltelefoner och DECT-telefoner	200 21 37
GN 2100-TC	Headset med telespole	200 21 41
TB2 AutoMini	Telefonförstärkare för fasta telefoner	200 22 23
<i>Slingförstärkare</i>		
AutoMini Time Delay Set	Slingförstärkare speciellt anpassad för TV-lyssnande	200 21 82
Transett 32 Phase Shift 90°	Slingförstärkare - obs! Transett 32 finns i tre olika versioner	200 10 21
TS-150 Time Delay	Slingförstärkare för ytor på upp till 150 m ²	200 10 23
<i>Slingsystem</i>		
Teletransett 915LR	Mottagare med inbyggd förstärkare och högtalare	415 06 02

Många av våra produkter kräver tillbehör, för exakt information om detta och mer utförlig information om respektive produkt, se:

- specifika produktbroschyrer/datablad
- manualer för respektive produkt
- vår webbplats: www.gnresound-ald.se (för modeX även: www.resoundmodex.se), där även broschyrer och manualer kan laddas ned

Produktöversikt - ALD

- Skolsystem
- Varseblivningssystem
- Hals slingor
- Slingförstärkare
- Guidesystem
- Personlig kommunikation
- Telefonkommunikation
- Slingsystem

Presentation av ALD

GN ReSound ALD Division, med huvudkontor i Stockholm, är ett dotterbolag till GN ReSound Group. ALD är en förkortning av "Assistive Listening Devices", som betyder hörselprodukter. Vi är en ledande leverantör av hörselprodukter med en lång och gedigen tradition inom området. GN ReSound ALD Division utvecklar ett stort urval av hörselprodukter, som vi säljer och marknadsför globalt genom GN ReSounds dotterbolag och säljkontor.

När vi utvecklar nya produkter ligger fokus på användning och funktionell design, i kombination med avancerad teknologi och höga krav på säkerhet och kvalitet. Som ett led i detta är GN ReSound AB ALD Division kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO 13485:2003 (den senare specifikt för medicintekniska produkter).

Skolsystem

modeX

ReSound modeX är vårt nya trådlösa skolsystem som gör att eleverna med hörselnedsättning hör alla i klassen, inte bara läraren. Basen är "push-to-talk" mikrofoner för eleverna, en lärarmikrofon och en FM diversitetsmottagare.

Huvudprodukter:

- modeX Teacher - mikrofon
- modeX Student - mikrofon
- modeX Receiver - diversitetsmottagare
- modeX Transmitter - sändare



Skolsystem / guidesystem

Transett 904

Transett 904 är ett trådlöst och flexibelt kommunikationssystem för undervisning, möten och guidning. Systemet består av olika typer av sändare och mottagare med tillbehör som kan kombineras på flera olika sätt.

Huvudprodukter:

- Transett 904 T - standardmikrofon
- Transett 904 TMS - som 904 T, men med "push-to-talk"-knapp
- Transett 904 TU - som 904 T, men med inbyggd riktmikrofon
- Transett R - mottagare med volymkontroll
- Transett RM - mottagare med volymkontroll och inbyggd mikrofon
- Transett Pedagog - kombinerad FM-mottagare och slingförstärkare



ReSound

rediscover hearing

GN ReSound ALD Division • tel. 08-441 16 70 • www.gnresound-ald.se

www.resoundmodex.se • www.gnresound-ald.se

ReSound

rediscover hearing

Varseblivningssystem



Lynx

Lynx är en komplett serie innovativa varseblivningsprodukter för personer med nedsatt hörsel. Lynxsystemet är lätt att använda och varje produkt är utformad för en specifik funktion. Vissa produkter verkar diskret i bakgrunden medan andra är mer synliga.

Sändare:

- Lynx Audiodetektor reagerar på ljud. Mikrofonen placeras nära ljudkällan. Utmärkt för interntelefoner, porttelefoner osv.

- Lynx Barnvakt reagerar på ljud från barnkammaren.

- Lynx Dörrsändare ser ut som en vanlig dörrklocka. Kan också kopplas till den befintliga dörrklockan.

- Lynx Brandvarnare utsänder en stark varningssignal, och skickar också trådlösa varseblivningssignaler till mottagaren (se nedan).


- Lynx Telefonsändare kopplas med en adapter till telefonjacket, när telefonen ringer skickas trådlösa signaler till mottagaren (se nedan).

- Lynx TX-1 är en mångsidig sändare som kan detektera och sända många olika typer av signalkällor, som t.ex. telefon, dörrklocka, brandlarm, aktiverade fotoceller, magnetkontakter etc.

Mottagare:

- Lynx MiniVib är vår senaste och minsta mottagare som kan bäras t.ex. runt handleden, armen eller vristen. Den varslar med vibrationer och lysdioder.

- Lynx Tactum är en elegant armbandsklocka med en inbyggd mottagare. Den varslar med hjälp av vibrationer och symboler.



- Lynx Blinklampett uppmärksammar användaren genom starka och blinkande ljussignaler.

Övrigt:

- Lynx Repeater är både en sändare och en mottagare. Den används för att öka räckvidden mellan sändare och mottagare.

- Lynx Vibranett Väckarklocka signalerar med både ljud och en kuddvibrator.

Personlig kommunikation

Favorit

Favorit är en mångsidig talförstärkare som fungerar lika bra för personer med eller utan hörapparat. Hörapparat användare kan lyssna via en halsslinga och de utan hörapparat kan välja mellan olika typer av hörlurar. Favorit kan användas i olika situationer då bakgrundsljud är ett problem, t.ex. vid TV-tittande, samtal, konferenser och i offentliga lokaler med teleslinga. Favorit är också mycket bra att ha till hands på t.ex. sjukhus och vårdinrättningar, som ett temporärt hjälpmedel under patientens vistelse eller besök.

Receptionsslinga

Receptionsslingan är ett slingsystem som installeras i t.ex. butiker, receptioner, kassor för att ge personer med hörapparat möjlighet att bättre höra kassören eller receptionisten. Systemet består av AutoMini slingförstärkare, en mikrofon och en teleslinga inbyggd i ett bordsunderlägg.

Halsslingor

Med en halsslinga kan hörapparat användare ta emot ljudet från olika ljudkällor, t.ex. CD/MP3-spelare, slingförstärkare eller samtalsförstärkare. Halsslingan kopplas till ljudkällan och hörapparat ställs i T-läge.



Halsslinga, standard/med volymkontroll

Halsslinga med DIN-kontakt /och volymkontroll/. Ansluts till ljudkällan med hjälp av en adapter.



Halsslinga, 2-kanalig

Halsslinga med två kanaler, vilket innebär att ljudet överförs från både den högra och den vänstra kanalen av ljudkällan, och ger en monosignal i slingan. Du kan också ansluta halsslingan till din stereo eller CD/MP3-spelare.



Telefonkommunikation

Bluetooth Solution Kit

Denna lösning, halsslinga kombinerad med en Bluetooth-enhet gör att du som hörapparat användare kan kommunicera med mobiltelefon och lyssna på musik/MP3-filer genom ljudöverföring till hörapparat.



T-hook

T-hook är en lätt och bekväm handsfree för hörapparat användare som använder mobiltelefon eller sladdlös telefon (t.ex. DECT). Den placeras bakom örat och ljudet fångas upp av hörapparat när den är i T-läge. T-hook har en 2,5 mm kontakt som passar till de flesta mobiltelefoner och vanliga telefoner på marknaden, för vissa modeller med hjälp av en adapter.



GN 2100-TC

GN 2100-TC är ett headset som används tillsammans med en telefon. Det är specialanpassat för personer som bär hörapparat genom en inbyggd telespole i ena hörluren. Telespolen utestänger störande bakgrundsljud samtidigt som den ger bättre ljudkvalitet från telefonen.



TB2 AutoMini

TB2 AutoMini är en telefonförstärkare för fasta telefoner, för hörapparat användare. Ljudöverföringen till hörapparat sker med hjälp av en teleslinga, t ex halsslinga eller stolslinga. TB2 AutoMini är ett portabelt system och enkelt att installera.



Slingförstärkare

AutoMini

AutoMini är en personlig ljudförstärkare som passar alla som använder hörapparat med telespole. Den förstärker ljud från t.ex. en TV. Ljudet kan överföras antingen via en stolslinga (medföljer), en halsslinga eller en mindre fast slinga. AutoMini ger dig den rätta ljudnivån utan störande bakgrundsljud, oavsett vilken volym som andra i rummet föredrar. AutoMini kopplar automatiskt om när du växlar till digitalbox eller mellan till exempel DVD-spelare och video. Passar nu även alla slags plattskärms-TV.



Transett 32

Alla versioner av Transett 32 är tåliga och robusta slingförstärkare utformade att användas för slingor på upp till 180 m², och passar för t.ex. kyrkor, samlingslokaler och skolor. De ger en mycket hög ljudkvalitet och har separata inställningar för bas och diskant. Transett 32 är enkel att installera. Den finns i tre utföranden: standard, phase shift och för fordon.



TS-150

TS-150 är en slingförstärkare för hemmet och lokaler på upp till 150 m². Passar alla som använder hörapparat med telespole och vill höra TV:n eller stereon utan att störas av andra ljud. TS-150 har två scart-kontakter, en för TV och en för video, och har även ingångar för mikrofon och PA-system. TS-150 har nu ljudfördröjningsfunktion för att även passa alla plattskärmar.



Slingsystem

Teletransett 915LR

Teletransett 915LR är en mottagare med inbyggd förstärkare och högtalare för trådlös mottagning från teleslingor. Den är avsedd att användas av personer med nedsatt hörsel som inte använder en hörapparat. Teletransett 915LR är perfekt för kyrkor och andra offentliga lokaler. Teletransett 915LR har utbytbara miljövänliga NiMH-batterier. Efter 80 minuters snabbaddning i laddaren fungerar mottagaren i 10 timmar.

